

2种液体(环氧树脂、尿烷、硅酮)注入机

# Handy Bond Grout

小型2种液体混合注入机  
不需要进行麻烦的计量和搅拌作业!

携带  
方便



Handy Bond Grout

HG-150

本注入机能够将2种液体树脂混合，向连接部分和裂缝等处直接进行注入。

本注入机还能应用于从低压到高压的充填、防水和密封剂用途。

由于是可携带的小型规格，本注入机在各种场所都能进行作业。

## 可以用于以下目的！

- 用于向精密仪器、电子零部件的涂敷充填、注入和浸渗。
- 用于与混凝土、灰浆、金属的粘结，还可用于桥墩、钢板材料、加固支撑物的粘结充填。
- 用于外墙修补、裂缝和磁砖起翘修补剂的注入。
- 用于历史性建筑物的保养剂的注入。

用于混凝土  
裂缝的注入



用于支柱、支撑  
物的充填修补



用于瓷砖起翘的  
修补



用于精密机器的  
金属孔眼部分



用于配线部位的  
连接部分



用于电子零部件的  
固定



令人开颜的技术

AXIS

AXIS 株式会社


由于操作简便，能够提高作业效率!!  
由于是无线的(分量轻)，搬运方便。

## 使用例子



## 特点

- 不产生气泡的混合施工方法
- 装有本公司自主开发的精密小型齿轮泵
- 从低压到高压，可以改变注入量
- 以数字方式显示注入量
- 由于可以直接向圆筒内注入，不需要进行麻烦的计量和搅拌作业。
- 仅混合所需使用的量




也可以向圆筒等进行  
充填。


向圆筒内直接注入

## 产品


## 【正面】



## 【背面】



## 【注入器】



## 使用方法

将静态搅拌机装在注入器上，用手头的无线开关进行ON/OFF操作。  
根据注入作业的实际情况，可以自由调整软管的长度并进行安装。由于可仅混合所需使用的量，所以不会产生浪费现象。

尺寸	220×140×270	7.5Kg(含蓄电池)
容器容量	1000cc×2(主剂·硬化剂)	
排出量	80g/分 Max. 0.6MPa (6Kg/cm <sup>2</sup> ) Max.	
电源	AC适配器电源、或蓄电池电源	
无线电	350MHz	

1. 本注入机所使用的树脂，是根据Konishi粘合剂E207DS、E206的混合比例而调配的。使用其他树脂时，本公司可以提供其他选择。
2. 使用时请卸下容器的内盖，使用后请关紧内盖。另外，请勿在容器内长期保管树脂。
3. 在作业工序开始前，请进行树脂采样，并请确认硬化情况。
4. 本商品说明书上的数据为本公司所测定的数据，根据材料和使用条件的不同，数据会有所差异。  
关于实际性能和特性，请用户在进行认真研究的基础上，再进行使用。
5. 请勿使用于医疗用电气仪器的附近或产生电波障碍等的场所。

1. 规格会不经预告而有所变更。2. 本产品为日本国内规格。This product is for use only in Japan.

令人开颜的技术

AXIS

物理化学仪器/生产、销售

AXIS 株式会社

〒116-0003 东京都荒川区南千住3-6-15

■ 现在正在开展示范机出租活动! ■

查询: TEL&FAX 03(3802) 0127

<http://www.j-axis.co.jp/>